

Homogenizátor IKA T 25 easy clean

Výrobci a značky > IKA

Homogenizátory ze série T 25 easy clean jsou určeny pro snadnou a rychlou dispergaci vzorků. Díky širokému rozsahu viskozit najdou tyto přístroje uplatnění v chemickém či farmaceutickém průmyslu nebo v oblasti medicíny.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika homogenizátorů ze série T 25 easy clean:

- vhodné pro vzorky o objemu od 1 ml do 2 l
- snadno ovladatelné, možnost dálkového ovládání (není součástí dodávky)
- digitální LED displej pro sledování aktuální rychlosti
- motor s hladinou hluku 70 dB pro tišší práci v laboratoři
- technologie easy clean pro snadné čištění díky vyjímatelnému rotoru
- dlouhá životnost
- snadné připojení k PC přes USB
- **typ control** navíc umožňuje kontinuální měření teploty díky zabudovanému senzoru a detekci doby provozu pomocí RFID

Homogenizátory T 25 easy clean jsou kompatibilní s [kovovými](#) nebo [plastovými](#) dispergačními nástavci z řady S 25.

Technické údaje	
Maximální kapacita H ₂ O	0,001 – 2 l
Maximální viskozita	5000 mPas
Rychlost otáček	3000 – 25000 RPM
Maximální průměr nástavce	13 mm
Maximální délka nástavce	160 mm
Příkon/Výkon	500/400 W
Rozměry (v x š x h)	270 x 89 x 161 mm
Hmotnost	3 kg
Napájení	220 – 240 V
Krytí	IP 30

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
404 482 502 560	T 25 easy clean digital	2-3 týdny	63 711 Kč
404 482 502 500	T 25 easy clean control	2-3 týdny	78 467 Kč
Příslušenství:			
404 482 003 013	Čisticí nástavec TS25-3	2-3 týdny	3 050 Kč
404 483 160 000 2	Stojan R1825 (výška 560 mm)	2-3 týdny	8 630 Kč
404 483 160 100 2	Stojan R1826 (výška 800 mm)	3-4 týdny	9 523 Kč
404 483 160 200 2	Stojan R1827 (výška 1000 mm)	2-3 týdny	10 143 Kč
404 482 657 700 2	Svorka R182	2-3 týdny	2 728 Kč
404 483 008 600 2	Svorka RH3 s upínacím páskem	3-4 týdny	8 804 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-IKA-T25-easy-clean-EN.pdf