

HUSTOMĚRY DIGITÁLNÍ PŘENOSNÉ

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Hustoměry digitální > Přenosné

Hustoměr přenosný Mettler Toledo Density2Go

Výrobci a značky > Mettler Toledo

Náš TIP

Sleva 20 %

Akce

Nyní se slevou – přenosný hustoměr Mettler Toledo s teplotní kompenzací

Platí do 18. 6. 2024

Přenosné digitální hustoměry Density2Go s teplotní kompenzací poskytují přesné a rychlé výsledky měření. Dobře čitelný barevný displej, ergonomická konstrukce a nízká hmotnost umožňují provádět dlouhá či opakovaná měření bez únavy rukou i očí. Přístroje jsou určeny pro použití v laboratořích i v terénu.



Základní charakteristika hustoměrů Density2Go:

- dobře čitelný barevný 2,4" displej, 3 navigační tlačítka a joystick pro snadné ovládání
- digitální měření hustoty (s využitím duté skleněné oscilační trubice tvaru U)
- teplotní kompenzace (automaticky nebo pomocí uživatelsky definovaného teplotního korekčního koeficientu)
- automatické odebírání vzorků (vestavěné čerpadlo na odběr vzorku zajišťuje automatické plnění i vyprazdňování měřicí cely pohybem joysticku nahoru/dolů; rychlost odběru vzorku lze přizpůsobit konkrétní metodě a vzorku)
- nasávání vzorku do měřicí cely zabudovaným čerpadlem zaručuje konstantní rychlost a výrazně eliminuje možnost nasátí vzduchové bubliny (což se stává často u přístrojů s ručním nasáváním vzorku)
- rychlé a přesné výsledky měření (trubice na vzorek se ponoří přímo do vzorku, výsledek je přesný až na tři desetinná místa a je k dispozici během několika sekund)
- uživatelské nastavení limitů měření (slouží pro rychlé rozpoznání výsledků, které těmto limitům nevyhovují)
- paměť až pro 1100 výsledků měření (včetně popisu vzorku, teplotního koeficientu, data a času odběru)
- výsledky měření lze snadno odeslat do tiskárny nebo prostřednictvím softwaru EasyDirect s nimi pracovat v PC (tiskárna i software jsou volitelným vybavením za příplatek)
- jednoduché zadání identifikačního označení vzorku pomocí čipu RFID nebo čárového kódu (pouze Density2Go Pro)
- ergonomická konstrukce (přístroje se dobře drží a jsou lehké)

Technické údaje

Typ		Density2Go	Density2Go Pro
Hustota	Měřicí rozsah	0,000 – 3,000 g/cm ³	
	Rozlišení	0,0001 g/cm ³	
	Přesnost	±0,001 g/cm ³	
Teplota	Měřicí rozsah	0 – 50 °C	
	Rozlišení	0,1 °C	

	Přesnost	±0,2 °C	
Objem vzorku	2 ml		
Počet metod	max. 30		
Výstup na displej	hustota, specifická hmotnost, koncentrace, % H ₂ SO ₄ , ° Brix, % alkoholu, ° Baumé, ° Plato, Proof		
Rozhraní	USB-A, USB-C		
Čtečka RFID a čárových kódů	ne	ano	
Baterie	nabíjecí lithiové		
Hmotnost	355 g		

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
475 430 330 857	Přenosný hustoměr Density2Go	4-6 týdnů	71 400 Kč 57 120 Kč
475 430 330 858	Přenosný hustoměr Density2Go Pro	4-6 týdnů	79 920 Kč 63 936 Kč
Příslušenství:			
475 430 330 847	Trubička na vzorek (délka 190 mm)	2-3 týdny	948 Kč 758 Kč
475 430 330 848	Trubička na vzorek (délka 600 mm)	2-3 týdny	1 387 Kč 1 110 Kč
475 430 330 853	Adaptér pro externí stříkačku	2-3 týdny	696 Kč 557 Kč
475 430 330 860	Ochranný kryt přístroje	2-3 týdny	3 204 Kč 2 563 Kč
475 430 330 861	Přenosný kufřík pro přístroj	2-3 týdny	3 840 Kč 3 072 Kč
475 430 451 628	Software EasyDirect (licence)	2-3 týdny	16 560 Kč 13 248 Kč
475 411 124 301	Tiskárna USB-P25	2-3 týdny	21 600 Kč 17 280 Kč
475 430 330 864	Tiskárna Bluetooth Godex MX20 (pouze pro Density2Go Pro)	2-3 týdny	15 960 Kč 12 768 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství - ostatní

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
475 451 338 100	Stříkačka o objemu 10 ml	100	2-3 týdny	3 396 Kč 2 717 Kč
475 451 325 005	Kalibrační standardy (objem 6 ml)	10	Skladem	1 968 Kč 1 574 Kč
475 430 449 268	Štítek RFID pro označení vzorků (pouze pro Density2Go Pro)	10	2-3 týdny	1 018 Kč 814 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
475 430 449 269	Štítek RFID pro označení vzorků na kovových cisternách (pouze pro Density2Go Pro)	10	6-8 týdnů	1 250 Kč 1 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sleva platí do 18. 6. 2024

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Density2Go-EN.pdf

Video k produktu

 Hustoměr Density2Go-EN